トリム&

ラバーシール

ラインプロ

1100 - 1100 ----

保護キャップ

樹脂プレート

O.4mm用

∩ 8mm⊞

U.OIIIII)

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.Umm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

0.0.....

1 Z. / IIIII /H

19mm用

KII/s

エッジガード

トロスシール

フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリ

技術資料

トリム&トリムシール


各表中の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

トリム最小曲げ半径


向き①







向き③



PVCトリム 内き① 内き② 内き② 内き② 内き③ 内き③ 内き③ 内き③ 内き④ 内き② 内き③ 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 内き③ 内き③ 内き③ 内き③ 内き③ 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 内き③ 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 内き② 日かる 日かる								
100	シリーズ		PVCトリム			TPEトリム		
62			向き①	向き②	向き③	向き①	向き②	向き③
166	62							
1.6								
75 0.8								
16								
100	75							
100 3.2 30 30 20 30 10 10								
100 1.6								
100 2.4								
100 3.2 30 30 20 30 20 20	100						_	-
100 4.0 30 30 20 2						30	20	20
4.8 30 30 20 30 20 30 20 30 16 30 16 30 30 20 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 20 30 30 20 30 20 20 30 30 20 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 30 20 20 20 30 30 20 20 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30						_		_
150 6.4 30 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 3						30	20	20
150 2.4 30 30 20 30 30 20 20 30 3								
150 3.2		1.6	30	30	20	30	30	20
150 4.0 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 2		2.4	30	30	20	30	30	20
4.0 30 20 20 30 20 20 6.4 30 20 20 6.4 30 20 20 20 30 20 20 20 16.6 30 30 20 20 20 30 20 20 30 30 20 20 20 30 30 30 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	150	3.2	30	20	20	30	20	20
6.4 30 20 20 30 20 20 1.6 30 30 20 2.4 30 30 30 20 3.2 30 30 30 30 4.8 30 30 30 6.4 30 30 30 0.8 30 30 30 0.8 30 30 30 1.6 30 30 20 30 30 20 750 1.6 30 30 20 30 30 20 2.4 30 30 30 30 20 3.2 30 30 30 20 30 30 20 3.2 30 30 30 30 20 3.2 40 50 30 30 30 20 3.2 40 50 30 4.0 40 50 30 1350 6.4 40 30 30 40 12.7 30 30 40 12.7 30 30 40 12.7 30 30 40 1375 6.4 40 30 30 30 40 20 20 4.8 40 40 30 30 1375 6.4 40 30 30 40 1375 6.4 40 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 9.5 40 30 30 30 40 20 30 1375 6.4 40 30 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 9.5 40 30 50 40 20 60	150							
200 1.6								
200 200 200 200 200 200 200 200						30	20	20
200 3.2 30 30 30 30 4.8 30 30 30 30 6.4 30 30 30 30							_	
1350							_	
750 4.8 30 30 30 30	200	_				_	_	
750 6.4 30 30 30 30 20 30 30 20 30 20 30 3								
750 0.8 30 30 20 30 30 20							_	
750 1.6 30 30 30 20 30 30 30 30 30 20 30 30 30 30 20 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 40 40 40 30 40 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40						20	20	20
1350 2.4 30 30 30 30 30 20 20 3.2 40 50 30 30 30 20 20 4.0 40 50 30 4.8 40 40 30 30 8.0 40 30 40 12.7 30 30 40 12.7 30 30 40 3.2 50 50 30 40 20 20 4.8 40 40 30 30 1375 6.4 40 30 30 40 12.7 30 30 40 3.2 50 50 30 40 20 20 4.8 40 40 30 30 13.75 6.4 40 30 30 40 20 30 9.5 40 30 30 40 20 30 9.5 40 30 30 40 20 30 9.5 40 30 30 40 20 30 9.5 40 30 50 40 20 50								
3.2 30 30 30 30 20 20 3.2 40 50 30 4.8 40 40 30 8.0 40 30 30 8.0 40 30 30 12.7 30 30 40 12.7 30 30 40 12.7 30 30 40 12.7 30 30 40 3.2 50 50 30 40 20 20 4.0 40 50 30 4.8 40 40 30 30 40 20 30 4.0 40 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 8.0 40 30 30 40 20 30 9.5 40 30 50 40 20 60	750							
1350 3.2 40 50 30 4.8 4.8 40 40 30 30								
1350 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 30 30								
1350 4.8						_	_	_
8.0				40	30	_	_	_
9.5	1350	6.4	40	30	30	_	_	_
12.7 30 30 40 3.2 50 50 30 40 20 20 4.0 4.0 40 50 30		8.0	40	30	40	_	_	_
1375 3.2 50 50 30 40 20 20 4.0 40 50 30			40	30	40	_	_	_
1375 4.0		12.7	30	30	40	-	_	
1375	1375							
1375								
8.0 40 30 30 40 20 30 9.5 40 30 50 40 20 60 12.7 40 30 50 40 20 50								
9.5 40 30 50 40 20 60 12.7 40 30 50 40 20 50								
12.7 40 30 50 40 20 50								
		16	40	30	70	40	20	50
2000 16	2000		100	50				
0.8 30 30 20	TBG (抗菌トリム)							
(加速ドウム) <u>2.4</u> 3.2 30 30 20			_	_	_			
TEC320 3.2 50 50 50	TEC320							
TEB320 3.2 50 50 50								
TEC480 4.8 50						_		_
TERMON 40 _ _ 50 _ _ _	TEB480	4.8	_	_	50	_	_	_

[※]上表数値以下でのご使用は、トリムが変形して適度な保持が出来ない場合がありますので、ご注意ください。

